

# Ground Rod Hex Driving Stud for Externally Threaded Ground Rods



## CERTIFICATIONS



## VLASTNOSTI


Used in conjunction with threaded couplers while driving threaded ground rods

## SPECIFIKACE

**Materiál:** Ocel

Table 1/1

| Katalogové číslo | Ground Rod Diameter, Nominal | Thread Size (TS) | Length (L) |
|------------------|------------------------------|------------------|------------|
| DS58             | 5/8"                         | 5/8" UNC         | 44.5mm     |
| DS34             | 3/4"                         | 3/4" UNC         | 50.8mm     |



## UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na [www.nvent.com](http://www.nvent.com) a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.

### North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

### Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

### Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Naše portfolio silných značek:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRachte**