


Ground Rod Split Clamp, Rod to Tape



VLASTNOSTI

Used to connect a ground rod to a lug or to tape with a punched hole


SPECIFIKACE

Materiál: Gunmetal

Table 1/1

Katalogové číslo	Article Number	Ground Rod Diameter, Actual (Ø)	Thread Size (TS)
RCC16	710430	14.2 mm Max	M10
SRC15	710440	14.8 mm Max	M10
SRC20	710450	19 mm Max	M12

DIAGRAMS



UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Naše portfolio silných značek:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE