


Heat Shrink Insulation, Straight



VLASTNOSTI

Heat shrink tubing for insulating connections

SPECIFIKACE

Table 1/2


Katalogové číslo	Materiál	Barva	Conductor Size, UL	Shrink Ratio	Expanded Diameter	Recovered Diameter
A130AE	Polyolefin	Black	0.35" - 0.94"	4:1	33.27 mm Min	8 mm Max

Table 2/2

Katalogové číslo	Length (L)	Diameter (Ø)	Dielectric Strength	Temperature
A130AE	1219.2mm	38.1 mm	430	-18 to 90 °C

DALŠÍ PODROBNOSTI O PRODUKTU

Recovered Diameter refers to the final inner diameter of the tubing after the tubing has been fully shrunk, or recovered, through the careful application of heat. A maximum value is specified to ensure the tubing will fit tightly around the object being covered.



UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Naše portfolio silných značek:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE