

ISODC Fiberglass Mast



VLASTNOSTI

Non-conductive mast section for air terminals using insulated down conductor

SPECIFIKACE

Table 1/2

Katalogové číslo	Article Number	Materiál	Length (L)	Thickness (T)	Outer Diameter (OD)	Barva
ISOFRP3M	702087	Fiberglass	3.05mm	6.35 mm	50.8 mm	Black

Table 2/2

Katalogové číslo	Article Number	Unit Weight
ISOFRP3M	702087	5.9 kg

DIAGRAMS



UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná

instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Naše portfolio silných značek:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE