

ISONV Adjustable Offset Mast Bracket



VLASTNOSTI

Telescoping mast support for mounting under roof overhang

Adjustable mounting legs for level mast installation

SPECIFIKACE



Table 1/2

Katalogové číslo	Materiál	Length (L)	Length	Diameter (Ø)	Hole Size (HS)	A
ISONVBKTXL	Stainless Steel 304 (EN 1.4301)	800mm	800 - 1000 mm	40 - 50 mm	11 mm	240 mm

Table 2/2

Katalogové číslo	B	Angle (a)
ISONVBKTXL	182 mm	45 °

DIAGRAMS



UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Naše portfolio silných značek:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE