

ISOnV Conductor Support Block



VLASTNOSTI


Weighted ballast with cable fastener to support ISOnV Insulated Conductor along rooftop

SPECIFIKACE

Table 1/1

Katalogové číslo	Povrchová úprava	Materiál	Diameter (Ø)	Height 1 (H1)	Height 2 (H2)	Unit Weight
ISONVBLOCK4K G	Hot-Dip Galvanized	Concrete, Stainless Ocel 304 (EN 1.4301), Ocel	215 mm	80mm	140mm	4 kg

DIAGRAMS



UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná

instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Naše portfolio silných značek:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE