

ISOnV Equipotential Bond Kit



VLASTNOSTI

Used with ISOnV lower terminations when equipotential bonding is required

Crimps to copper earthing conductor

SPECIFIKACE

Materiál: Stainless Steel 304 (EN 1.4301);Copper

Povrchová úprava: Tinned

Table 1/1

Katalogové číslo	Conductor Type	Conductor Size
ISONVEBL50	ISONV50	16 mm ² Stranded
ISONVEBL70	ISONV70	16 mm ² Stranded

UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Naše portfolio silných značek:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE