


ISONV Fixed Offset Mast Bracket



VLASTNOSTI

Use for cantilevered mounting ISONV masts

SPECIFIKACE


Materiál: Stainless Steel 304 (EN 1.4301)

Table 1/2

Katalogové číslo	Length (L)	A	B	Height (H)	Hole Size (HS)	Width (W)
ISONVBKT80	80mm	45 mm	158 mm	40 mm	11 mm	208 mm
ISONVBKT200	200mm	45 mm	158 mm	40 mm	11 mm	208 mm
ISONVBKT15	15mm	45 mm	158 mm	40 mm	11 mm	198 mm

Table 2/2

Katalogové číslo	Diameter (Ø)
ISONVBKT80	40 - 50 mm
ISONVBKT200	40 - 50 mm
ISONVBKT15	40 - 50 mm



UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Naše portfolio silných značek:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE