

ISONV Mast to Pipe Bracket



VLASTNOSTI

For mast-to-mast or pipe-to-mast mounting connections

SPECIFIKACE

Materiál: Stainless Steel 304 (EN 1.4301)

Table 1/1

Katalogové číslo	Diameter 1 (Ø1)	Diameter 2 (Ø2)	Length (L)	Width (W)	Height (H)
ISONVBKTR70	40 - 50 mm	70 - 80 mm	170mm	144 mm	40 mm
ISONVBKTR50	40 - 50 mm	50 - 60 mm	145mm	118 mm	40 mm
ISONVBKTR40	40 - 50 mm	40 - 50 mm	152mm	106 mm	40 mm

DIAGRAMS



UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Naše portfolio silných značek:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRachte