


LAN Surge Protector



CERTIFICATIONS



VLASTNOSTI

Rugged, metallic enclosure provides both environmental and electrical shielding

Up to CAT6 and POE (Power Over Ethernet) protection in one product


Simple, bi-directional installation

SPECIFIKACE

Katalogové číslo	LANRJ45C6P
Nominal System Voltage (Un)	48 VDC
Max Continuous Operating Voltage (Uc)	50 VDC 72 VDC
Voltage Protection Rating (VPR), L-L	150V
Voltage Protection Rating (VPR), L-PE	550V
Nominal Discharge Current (In), L-L	150kA 8/20 μs
C2 Total Nominal Discharge Current (In), L-PE	10kA 8/20 μs
Max Discharge Current (Imax), L-PE	10kA 8/20 μs
Impulse Current (Iimp)	1kA 10/350 μs

Katalogové číslo	LANRJ45C6P
Rated Load Current (IL)	1A
Frequency	250 MHz Max
Mounting	35 mm top hat DIN rail
Temperature	-40 to 80 °C
Typ připojení	RJ45
Enclosure Material	Zinc Alloy
Enclosure Rating	IP 20
Hloubka (D)	45.5mm
Height (H)	75 mm
Width (W)	19 mm
Complies With	IEC® 61643-21

DIAGRAMS



UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Naše portfolio silných značek:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE