

Load Cell Protector



VLASTNOSTI

Six wires and shield protection works with four or six wire systems

Suitable for compression or tension cells

Low series impedance, loadcells do not need recalibration

NEMA®-12 (IP-55) rated, suitable for outdoor use


Helps protect against excitation over-voltage and prevent loadcell damage

SPECIFIKACE

Katalogové číslo	LCP01A
Article Number	701610
Max Discharge Current (Imax), Shield to Ground	10kA 8/20 µs
Max Discharge Current (Imax), Signal to Shield	0.3kA 8/20 µs
Voltage Protection Level (Up), Shield to Ground	90V
Voltage Protection Level (Up), Signal to Shield	30V
Voltage Protection Level (Up), Signal to Signal	15V
Loop Resistance	0.3 Ω
Technology	Silicon Avalanche Diode (SAD)
Materiál	Acrylonitrile Butadiene Styrene
Enclosure Rating	NEMA® 12 (IP55)
Hloubka (D)	110mm
Height (H)	56 mm

Katalogové číslo	LCP01A
Width (W)	75 mm
Unit Weight	0.25 kg
Temperature	-40 to 80 °C

DIAGRAMS



UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Naše portfolio silných značek:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE