



Mesh Bonding Network Connector, MBNC240



CERTIFICATIONS



VLASTNOSTI

Allows for fast, simple and economical field connection of grounding and bonding wires

Heavy duty clamps with stainless steel hardware are suitable for direct burial

Can accommodate additional pigtails that can be used to connect to building steel and equipment

Can be combined with Universal Pedestal Clamp for bonding to various pedestal sizes for mesh bonding networks


SPECIFIKACE

Table 1/1

Katalogové číslo	Materiál	Conductor Size	nVent ERICO Cu-Bond Conductor	Complies With
MBNC240	Copper, Stainless Steel 304 (EN 1.4301)	#2 Solid - 4/0 Stranded, 35 mm ² - 100 mm ²	CBSC8, CBSC10, CBSC13	IEC® 62561-1

DALŠÍ PODROBNOSTI O PRODUKTU

IEC compliance is valid only for nVent ERICO Cu-Bond Conductors listed.



UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Naše portfolio silných značek:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE