


Non-Insulated Solid Conductor



VLASTNOSTI

Solid cable for a variety of applications

Available in smaller spool sizes for convenience

LPA and LPC parts are used for lightning protection system downconductor or grounding applications

SPECIFIKACE

Table 1/2

Katalogové číslo	Article Number	Materiál	Povrchová úprava	Conductor Size	Cross Section	Diameter (Ø)
ASC0850	711530	Hliník	Bare	8 mm Solid	50.3mm ²	8 mm
RSCC8100	197860	Ocel	Hot-Dip Galvanized	1/0 Solid	50.3mm ²	8 mm
RSCC2SS830	197685	Stainless Steel 304 (EN 1.4301)	Bare	1/0 Solid	50.3mm ²	8 mm
RC-ET-8	198210	Copper	Tinned	1/0 Solid	50.2mm ²	8 mm
RC-EC-8	198160	Copper	Bare	1/0 Solid	50.2mm ²	8 mm

Table 2/2

Katalogové číslo	Article Number	Length (L)	Unit Weight	Complies With
------------------	----------------	------------	-------------	---------------


ASC0850	711530	50m	0.14 kg	
RSCC8100	197860	125m	0.4 kg	
RSCC2SS830	197685	30m	0.4 kg	
RC-ET-8	198210	100m	0.45 kg	
RC-EC-8	198160	100m	0.45 kg	IEC® EN 62561-2

DALŠÍ PODROBNOSTI O PRODUKTU

Unit weight is per foot (0.3048 m).

Cut-to-order (CTO) lengths are available for an additional charge.

DIAGRAMS



UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Naše portfolio silných značek:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE