

Non-Insulated Stranded Conductor for Lightning Protection



CERTIFICATIONS



VLASTNOSTI

Provides a path to ground for lightning currents

SPECIFIKACE

Certification Details: UL® 96

Table 1/2

Katalogové číslo	Materiál	UL Conductor Class	Conductor Type	Number of Wires	Wire Diameter	Diameter
LPA102500	Hliník	Class I	Smooth Weave	28	1.63mm	13.46 mm
LPA100500	Hliník	Class I	Smooth Weave	25	1.63mm	12.7 mm
LPC126R250	Copper	Class II	Ropelay	28	1.63mm	11.94 mm

Table 2/2

Katalogové číslo	Length	Cross Section	Unit Weight	Certifications
LPA102500	152.4m	58.31mm ²	0.05 kg	
LPA100500	152.4m	49.98mm ²	0.05 kg	cUL
LPC126R250	76.2m	58.31mm ²	0.17 kg	E202878- Combined_CoC, E202878- Combined_CoC

DALŠÍ PODROBNOSTI O PRODUKTU

Unit weight is per foot (0.3048 m).

Cut-to-order (CTO) lengths are available for an additional charge.

Equivalent Conductor Size	
Part Number	Conductor Size
LPC134xxx	2/0
LPC136xxx	3/0
LPC137xxx	4/0

UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Naše portfolio silných značek:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE