

nVent ERICO Ericontact Removal Kit



VLASTNOSTI

Enables nVent ERICO Ericontact Rail Contact to be removed during maintenance activities

Works on HSKE Manual Insertion Tool or on ASKE Battery-Powered Insertion Tool

SPECIFIKACE

Materiál: Ocel

Table 1/2


Katalogové číslo	Article Number	Product	nVent ERICO Ericontact	Adaptor	Length 1 (L1)	Length 2 (L2)
PULLOUTSET	716336	Bush and Mandrel	SK19, DSK19, SK22, DSK22	None Required	106 mm	34 mm
PULLOUTBSH	716325	Bush Only	SK19, DSK19, SK22, DSK22	None Required		34 mm
MDRLPULL	716340	Mandrel Only	SK19, DSK19, SK22, DSK22	None Required	106 mm	

Table 2/2

Katalogové číslo	Article Number	Outer Diameter 1 (OD1)	Outer Diameter 2 (OD2)	Diameter (Ø)	Thread Size (TS)
PULLOUTSET	716336	17 mm	38 mm	26 mm	M9
PULLOUTBSH	716325		38 mm	26 mm	

Katalogové číslo	Article Number	Outer Diameter 1 (OD1)	Outer Diameter 2 (OD2)	Diameter (Ø)	Thread Size (TS)
MDRLPULL	716340	17 mm			M9

DIAGRAMS



UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Naše portfolio silných značek:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE