

Pipe Collar



VLASTNOSTI


Clamp for bonding of pipes and exhaust stacks to the lightning protection system

Secures conductor to horizontal or vertical round mounting points

SPECIFIKACE

Table 1/1

Katalogové číslo	Article Number	Materiál	Conductor Size	Outer Diameter (OD)	Width (W)	Unit Weight
SPC5080S	107000	Stainless Steel 18-8 (EN 1.4305)	6 mm Solid - 11 mm Solid	50 - 80 mm	40 mm	0.15 kg
SPC70120S	107010	Stainless Steel 18-8 (EN 1.4305)	6 mm Solid - 11 mm Solid	70 - 120 mm	40 mm	0.17 kg
SPC5080C	107050	Copper	6 mm Solid - 11 mm Solid	50 - 80 mm	40 mm	0.17 kg
SPC70120C	107060	Copper	6 mm Solid - 11 mm Solid	70 - 120 mm	40 mm	0.19 kg
SPC130180C	107070	Copper	6 mm Solid - 11 mm Solid	130 - 180 mm	40 mm	0.24 kg



UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Naše portfolio silných značek:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRachte