

# Rail Joint Bond, Power



The nVent ERICO Cadweld joint bonds are intended to be welded to the head of the rail profile within the confines of the joint bar. To ensure connection integrity, the attachment shall be made using nVent ERICO Cadweld welding material.

## VLASTNOSTI

Provides unchanging electrical resistance

Superior corrosion resistance

Easy installation, with minimum installer training required

Simple and highly-portable installation equipment

Equally usable on old, worn, or new rails

Highly durable


## SPECIFIKACE

**Povrchová úprava:** Bare  
**Bond Terminal Style:** C  
**Materiál:** Copper

Table 1/1

| Katalogové číslo | Article Number | Conductor Size              | Length 1 (L1) | Length 2 (L2) | Diameter (Ø) |
|------------------|----------------|-----------------------------|---------------|---------------|--------------|
| CBX5L            | 515100         | 95 mm <sup>2</sup> Stranded | 405 mm        | 30 mm         | 14.28 mm     |
| CBX5             | 515060         | 95 mm <sup>2</sup> Stranded | 180 mm        | 30 mm         | 14.28 mm     |

## DIAGRAMS



## UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na [www.nvent.com](http://www.nvent.com) a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.

### North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

### Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

### Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Naše portfolio silných značek:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRachte