


SIM Stainless Steel Mast



VLASTNOSTI

Designed to mount Early Streamer Emitter air terminals

Mounts conventional air terminals with appropriate adaptor

SPECIFIKACE

Table 1/2


Katalogové číslo	Materiál	Product	Thread Size (TS)	Length (L)	Thickness (T)	Outer Diameter (OD)
SIM28A2	Stainless Steel 304L (EN 1.4306)	Upper Mast Section	M25	2000mm	2 mm	28 mm
SIM28A2316	Stainless Steel 316L (EN 1.4404)	Upper Mast Section	M25	2000mm	2 mm	28 mm
SIM33B2	Stainless Steel 304L (EN 1.4306)	Mid Mast Section		2000mm	2.5 mm	33 mm
SIM33B2316	Stainless Steel 316L (EN 1.4404)	Mid Mast Section		2000mm	2.5 mm	33 mm
SIM33B3	Stainless Steel 304L (EN 1.4306)	Mid Mast Section		3000mm	2.5 mm	33 mm
SIM33B3316	Stainless Steel 316L (EN 1.4404)	Mid Mast Section		3000mm	2.5 mm	33 mm

Katalogové číslo	Materiál	Product	Thread Size (TS)	Length (L)	Thickness (T)	Outer Diameter (OD)
SIM40C2	Stainless Steel 304L (EN 1.4306)	Lower Mast Section		2000mm	2.5 mm	40 mm
SIM40C3	Stainless Steel 304L (EN 1.4306)	Lower Mast Section		3000mm	2.5 mm	40 mm
SIM40C2316	Stainless Steel 316L (EN 1.4404)	Lower Mast Section		2000mm	3.55 mm	42.4 mm
SIM40C3316	Stainless Steel 316L (EN 1.4404)	Lower Mast Section		3000mm	3.55 mm	42.4 mm

Table 2/2

Katalogové číslo	Hardware Included	Unit Weight
SIM28A2	No	2.3 kg
SIM28A2316	No	2.3 kg
SIM33B2	Yes	3.5 kg
SIM33B2316	Yes	3.5 kg
SIM33B3	Yes	5.3 kg
SIM33B3316	Yes	5.3 kg
SIM40C2	Yes	4 kg
SIM40C3	Yes	6.05 kg
SIM40C2316	Yes	6.93 kg
SIM40C3316	Yes	10.4 kg

DIAGRAMS



UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Naše portfolio silných značek:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE