

Special Track Work Complete Welder, Signal



VLASTNOSTI

Molds designed for conductor connections to frog and special track work applications

For use on non-load-bearing rail

Includes mold cleaner and flint ignitor

SPECIFIKACE

Rail Type: Manganese Frog

Table 1/1

Katalogové číslo	Materiál	Bond Terminal Style	Conductor Size	Conductor Outer Diameter, Nominal	Welder Style	Handle Length
SBTBTB4B	Graphite, Ocel	3/4" Tab	3/16" Bondstrand	4.76mm	TB4	381mm
SBTBTB4C	Graphite, Ocel	1" Tab	3/16" Bondstrand	4.76mm	TB4	381mm
SBTBTB4CL	Graphite, Ocel	1" Tab	3/16" Bondstrand	4.76mm	TB4	584.2mm
SBXSTB4A	Graphite, Ocel	1" Tab	3/16" Bondstrand	4.76mm	TB4	381mm
SBTBTB4E	Graphite, Ocel	1" Tab	5/16" Bondstrand	7.94mm	TB4	381mm

UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Naše portfolio silných značek:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRachte