

Strike Point, Metric Thread



VLASTNOSTI

Mounts to metric threaded stud

SPECIFIKACE

Table 1/2

Katalogové číslo	Article Number	Materiál	Diameter (Ø)	Height (H)	Thread Size (TS)	Unit Weight
ARC2205CNC	101900	Copper	16 mm	0.5 m	M10	0.55 kg
ARC2205SS	102000	Stainless Steel 304 (EN 1.4301)	16 mm	0.5 m	M10	0.5 kg
ARC2210SS	102010	Stainless Steel 304 (EN 1.4301)	16 mm	1 m	M10	0.75 kg
ARC2210CNC	101910	Copper	16 mm	1 m	M10	0.8 kg

Table 2/2

Katalogové číslo	Article Number	Complies With
ARC2205CNC	101900	IEC® EN 62561-2
ARC2205SS	102000	

Katalogové číslo	Article Number	Complies With
ARC2210SS	102010	IEC® EN 62561-2
ARC2210CNC	101910	IEC® EN 62561-2

DIAGRAMS



UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Naše portfolio silných značek:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE