


Swan-Neck Link



VLASTNOSTI

Standalone link that joins two or more nVent ERICO electrical earth bars

High conductivity, hard drawn, electrolytic tough pitch copper per EN 13601

SPECIFIKACE


Material: Copper

Table 1/1

Katalogové číslo	Povrchová úprava	Width (W)	Thickness (T)	Unit Weight
EEBDLC	Bare	50 mm	6 mm	0.3 kg
EEBDLT	Tinned	50 mm	6 mm	0.3 kg

DALŠÍ PODROBNOSTI O PRODUKTU

Tinned finish is 8 microns according to ASTM B545 Service Class "C" for corrosive environments.



UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Naše portfolio silných značek:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE