


Tape Conductor



VLASTNOSTI

Lower impedance than equivalent sized round conductor

Used for lightning protection system downconductor or grounding applications

SPECIFIKACE

Table 1/2

Katalogové číslo	Article Number	Materiál	Povrchová úprava	Width (W)	Thickness (T)	Length (L)
FAT-253-50	710740	Hliník	Bare	25 mm	3 mm	50m
TCEC30230	197650	Copper	Bare	30 mm	2 mm	30m
TCECT30230	197710	Copper	Tinned	30 mm	2 mm	30m
TCECT30275	545200	Copper	Tinned	30 mm	2 mm	75m
TC-EC-2530-50	710510	Copper	Bare	25 mm	3 mm	50m
TC-ECT-253	197720	Copper	Tinned	25 mm	3 mm	30m
TCEC25325	710515	Copper	Bare	25 mm	3 mm	25m

Katalogové číslo	Article Number	Materiál	Povrchová úprava	Width (W)	Thickness (T)	Length (L)
TCECT25250	197661	Copper	Tinned	25 mm	2 mm	50m
TCECT25350	197715	Copper	Tinned	25 mm	3 mm	50m
TCECT30250	197654	Copper	Tinned	30 mm	2 mm	50m
TCHGSP303530	197810	Ocel	Hot-Dip Galvanized	30 mm	3.5 mm	30m
TCHSS303530	197676	Stainless Steel 316L (EN 1.4404)	Bare	30 mm	3.5 mm	30m
TCHSS303550	197677	Stainless Steel 316L (EN 1.4404)	Bare	30 mm	3.5 mm	50m
TCHSP303550	197675	Stainless Steel 304 (EN 1.4301)	Bare	30 mm	3.5 mm	50m
TCEC50430	197665	Copper	Bare	50 mm	4 mm	30m
TCECT5060		Copper	Tinned	50 mm	6 mm	20m
TCEC50620	710580	Copper	Bare	50 mm	6 mm	20m

Table 2/2

Katalogové číslo	Article Number	Unit Weight	Complies With
FAT-253-50	710740	0.21 kg	
TCEC30230	197650	0.53 kg	
TCECT30230	197710	0.53 kg	IEC® EN 62561-2
TCECT30275	545200	0.53 kg	IEC® EN 62561-2
TC-EC-2530-50	710510	0.67 kg	IEC® EN 62561-2
TC-ECT-253	197720	0.67 kg	IEC® EN 62561-2


Katalogové číslo	Article Number	Unit Weight	Complies With
TCEC25325	710515	0.67 kg	IEC® EN 62561-2
TCECT25250	197661	0.45 kg	
TCECT25350	197715	0.67 kg	IEC® EN 62561-2
TCECT30250	197654	0.53 kg	
TCHGSP303530	197810	0.82 kg	
TCHSS303530	197676	0.84 kg	
TCHSS303550	197677	0.84 kg	
TCHSSP303550	197675	0.84 kg	
TCEC50430	197665	1.78 kg	
TCECT5060		2.68 kg	IEC® EN 62561-2
TCEC50620	710580	2.67 kg	

DALŠÍ PODROBNOSTI O PRODUKTU

Cut-to-order (CTO) lengths are available for an additional charge.

Unit weight is per meter (3.28').

DIAGRAMS



UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Naše portfolio silných značek:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE