

Universal Conductor Clip, Plastic



VLASTNOSTI

Secures either round or tape conductors

Can be mechanically fastened to a surface or attached to plastic adhesive bases

UV resistant, designed and tested for outdoor use

Material UV performance meets the UL® 746C standard

SPECIFIKACE

Table 1/2


Katalogové číslo	Article Number	Materiál	Temperature	Conductor Size	Tape Size	Hloubka (D)
PDCUC	711352	Polycarbonate	-20 to 120 °C	8 mm ² Stranded, 8 mm ² Solid	25 x 3 mm, 26 x 2 mm	20mm

Table 2/2

Katalogové číslo	Article Number	Width (W)	Hole Size (HS)	Static Load	Unit Weight
PDCUC	711352	35.9 mm	6.8 mm	1000N	0.01 kg

DALŠÍ PODROBNOSTI O PRODUKTU

When using the adhesive base, recommended installation temperatures are limited to 15 °C to 38 °C (59 °F to 100 °F).



UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Naše portfolio silných značek:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE