


ABS Adjustable Busbar Support Insulator Module



CERTIFICATIONS



VLASTNOSTI

Modules provide flexibility to select distance between phases and supports

Extremely robust construction

Halogen free insulators

RoHS compliant

SPECIFIKACE

Max Working Voltage, IEC (Ui):	1000;1500
Povrchová úprava:	Electrogalvanized
Complies With:	IEC® 60439.1;IEC® 61439.1;IEC® 60695-2-11 (Glow Wire Test 960 °C)
Flammability Rating:	UL® 94V-0
Working Temperature:	-40 to 130 °C

Table 1/2

Katalogové číslo	Article Number	Materiál	Typical Application Current Rating	Busbars per Phase	Busbar Thickness	Busbar Width
------------------	----------------	----------	------------------------------------	-------------------	------------------	--------------

ABS1-5MOD	560860	Ocel, Glass Fibre Reinforced Polyamide, Stainless Ocel 304 (EN 1.4301)	1700 A Max	1	5 mm	50 - 125 mm
ABS4-5MOD	560870	Ocel, Glass Fibre Reinforced Polyamide, Stainless Ocel 304 (EN 1.4301)	3500 A Max	1 - 4	5 mm	50 - 125 mm
ABS1-10MOD	560880	Ocel, Glass Fibre Reinforced Polyamide, Stainless Ocel 304 (EN 1.4301)	2250 A Max	1	10 mm	50 - 125 mm
ABS2-10MOD	560890	Ocel, Glass Fibre Reinforced Polyamide, Stainless Ocel 304 (EN 1.4301)	3600 A Max	1 - 2	10 mm	50 - 125 mm
ABS3-10MOD	560900	Ocel, Glass Fibre Reinforced Polyamide, Stainless Ocel 304 (EN 1.4301)	4500 A Max	1 - 3	10 mm	50 - 125 mm

Table 2/2


Katalogové číslo	Article Number	Width (W)	Hloubka (D)	Unit Weight
ABS1-5MOD	560860	74 mm	67mm	0.64 kg
ABS4-5MOD	560870	99 mm	67mm	0.73 kg
ABS1-10MOD	560880	74 mm	67mm	0.64 kg
ABS2-10MOD	560890	99 mm	67mm	0.73 kg

Katalogové číslo	Article Number	Width (W)	Hloubka (D)	Unit Weight
ABS3-10MOD	560900	124 mm	67mm	0.81 kg

DALŠÍ PODROBNOSTI O PRODUKTU

ABS Adjustable Busbar Support High Ampacity Kit available to support up to 200 mm (7.87") busbar width for applications up to 7400 A.

DIAGRAMS



UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Naše portfolio silných značek:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE