


Adjustable Flat Busbar Support Kit



CERTIFICATIONS



VLASTNOSTI

Kit includes rail, insulators and mountable extension arms

Adjustable distances between phases

Adjusts quickly to accommodate multiple busbar thicknesses

High resistance to short-circuit forces

Provides excellent electrical protection for equipment

Three phase with neutral circuit

Halogen free

RoHS compliant

SPECIFIKACE

Table 1/3

Katalogové číslo	Article Number	Materiál	Max Working Voltage, IEC (Ui)	Working Temperature	Complies With	Flammability Rating
------------------	----------------	----------	-------------------------------	---------------------	---------------	---------------------

AFBS-B600	504971	Ocel, Aluminum, Glass Fibre Reinforced Polyamide	1000, 1500	-40 to 130 °C	IEC® 60439.1, IEC® 61439.1, IEC® 60695-2- 11 (Glow Wire Test 960 °C)	UL® 94V-0
-----------	--------	---	------------	---------------	--	-----------


Table 2/3

Katalogové číslo	Article Number	Busbar Width	Busbar Thickness	Height (H)	Width (W)	A
AFBS-B600	504971	30 - 80 mm	5 - 10 mm	70 mm	549 - 749 mm	507 mm

Table 3/3

Katalogové číslo	Article Number	B	C	Screw Diameter (Sc)	Unit Weight
AFBS-B600	504971	61 - 176 mm	525 - 725 mm	8	2.2 kg

DIAGRAMS



UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Naše portfolio silných značek:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE