

BJ Round Braid with Crimped Lugs



CERTIFICATIONS



VLASTNOSTI

Ready to use out of the box, saving installation time and labor

Allows for bending very close to the contact area

RoHS compliant

SPECIFIKACE

Materiál: Copper
Povrchová úprava: Tinned
Working Temperature: 105 °C Max

Table 1/2

Katalogové číslo	Article Number	Ampacity	Cross Section	Length (L)	Wire Diameter	Hole Size (HS)
BJ6-200S	556910	45A	6mm ²	200mm	0.15mm	6.5 mm
BJ10-300S	556920	75A	10mm ²	300mm	0.15mm	6.5 mm

Katalogové číslo	Article Number	Ampacity	Cross Section	Length (L)	Wire Diameter	Hole Size (HS)
BJ6-150S	556900	45A	6mm ²	150mm	0.15mm	6.5 mm

Table 2/2

Katalogové číslo	Article Number	Unit Weight
BJ6-200S	556910	0.01 kg
BJ10-300S	556920	0.03 kg
BJ6-150S	556900	0.01 kg

DIAGRAMS



UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Naše portfolio silných značek:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE