

# BS-400A Four Pole Insulating Support



## CERTIFICATIONS



## VLASTNOSTI

Create custom four pole distribution blocks for an electrical distribution system

Protection screen can be attached directly to the support

Includes screws to mount threaded copper busbars

Easily clips onto DIN rail or mounts to panel with screws

Halogen free

RoHS compliant

## SPECIFIKACE

Table 1/3

| Katalogové číslo | Article Number | Materiál                               | Povrchová úprava   | Max Working Voltage, IEC (Ui) | Working Temperature | Typical Application Current Rating |
|------------------|----------------|----------------------------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------|------------------------------------|
| BS-400A          | 551250         | Ocel, Glass Fibre Reinforced Polyamide | Electrogalvaniz ed | 1000, 1500                    | -40 to 130 °C       | 160 - 630 A                        |

Table 2/3

| Katalogové číslo | Article Number | Complies With                                                             | Flammability Rating | Busbar Width | Busbar Thickness | Hloubka (D) |
|------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|------------------|-------------|
| BS-400A          | 551250         | IEC® 60439.1,<br>IEC® 61439.1,<br>IEC® 60695-2-11 (Glow Wire Test 960 °C) | UL® 94V-0           | 15 - 32 mm   | 5 - 10 mm        | 128mm       |


Table 3/3

| Katalogové číslo | Article Number | Height (H) | Width (W) | A      | Screw Diameter (Sc) | Unit Weight |
|------------------|----------------|------------|-----------|--------|---------------------|-------------|
| BS-400A          | 551250         | 230 mm     | 34 mm     | 123 mm | 6                   | 0.22 kg     |

## DALŠÍ PODROBNOSTI O PRODUKTU

Must be used with copper busbars.

## DIAGRAMS



## UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na [www.nvent.com](http://www.nvent.com) a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.

#### North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

#### Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

#### Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

#### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Naše portfolio silných značek:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**