

BSC-125A Four Pole Insulating Support



CERTIFICATIONS



VLASTNOSTI

Create custom four pole distribution blocks for an electrical distribution system

Protection screen can be attached directly to the support

Includes screws to mount threaded copper busbars

Easily clips onto DIN rail or mounts to panel with screws

Halogen free

RoHS compliant

SPECIFIKACE

Table 1/3

Katalogové číslo	Article Number	Materiál	Povrchová úprava	Max Working Voltage, IEC (Ui)	Working Temperature	Typical Application Current Rating
BSC-125A	551321	Ocel, Glass Fibre Reinforced Polyamide	Electrogalvanized	630, 630	-40 to 130 °C	125 - 160 A

Table 2/3

Katalogové číslo	Article Number	Complies With	Flammability Rating	Busbar Width	Busbar Thickness	Hloubka (D)
BSC-125A	551321	IEC® 60439.1, IEC® 61439.1, IEC® 60695-2-11 (Glow Wire Test 960 °C)	UL® 94V-0	12 - 15 mm	4 - 5 mm	76mm


Table 3/3

Katalogové číslo	Article Number	Height (H)	Screw Diameter (Sc)	Unit Weight
BSC-125A	551321	120 mm	6	0.1 kg

DALŠÍ PODROBNOSTI O PRODUKTU

Must be used with copper busbars.

DIAGRAMS



UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Naše portfolio silných značek:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE