


CABS Busbar Support Kit



CERTIFICATIONS



VLASTNOSTI

For all busbar types

Improve bending resistance by interlocking or stacking two profiles

Quick and easy to install

Halogen free insulators

RoHS compliant

SPECIFIKACE

Typical Application Current Rating:	400 - 4500 A
Max Working Voltage, IEC (Ui):	1000;1500
Povrchová úprava:	Electrogalvanized
Complies With:	IEC® 60439.1;IEC® 61439.1;IEC® 60695-2-11 (Glow Wire Test 960 °C)
Flammability Rating:	UL® 94V-0
Working Temperature:	-40 to 130 °C

Table 1/2


Katalogové číslo	Article Number	Materiál	Busbars per Phase	Busbar Width	Busbar Thickness	Hloubka (D)
------------------	----------------	----------	-------------------	--------------	------------------	-------------

CABS4-5TN-400	549310	Aluminum, Glass Fibre Reinforced Polyamide, Ocel	1 - 4	30 - 125 mm	5 mm	39mm
CABS4-5TN-600	549260	Aluminum, Glass Fibre Reinforced Polyamide, Ocel	1 - 4	30 - 125 mm	5 mm	39mm
CABS2-10TN-400	549320	Aluminum, Glass Fibre Reinforced Polyamide, Ocel	1 - 2	30 - 120 mm	10 mm	39mm
CABS2-10TN-600	549270	Aluminum, Glass Fibre Reinforced Polyamide, Ocel	1 - 2	30 - 120 mm	10 mm	39mm

Table 2/2

Katalogové číslo	Article Number	Width (W)	A	B	C	Unit Weight
CABS4-5TN-400	549310	350 mm	300 mm	75 mm	325 mm	0.8 kg
CABS4-5TN-600	549260	550 mm	500 mm	75 - 125 mm	525 mm	0.84 kg
CABS2-10TN-400	549320	350 mm	300 mm	75 mm	325 mm	0.77 kg
CABS2-10TN-600	549270	550 mm	500 mm	75 - 125 mm	525 mm	0.81 kg

DIAGRAMS



UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Naše portfolio silných značek:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE