


Compact Busbar Support with Neutral Circuit



CERTIFICATIONS



VLASTNOSTI

Compact design fits in 400 mm (15 3/4") deep panels

Includes mounting holes for direct fixing of protection screen

Installs quickly and easily

Halogen free

RoHS compliant

SPECIFIKACE

Busbar Width:	25 - 80 mm
Typical Application Current Rating:	250 - 1600 A
Max Working Voltage, IEC (Ui):	1000;1500
Complies With:	IEC® 60439.1;IEC® 61439.1;IEC® 60695-2-11 (Glow Wire Test 960 °C)
Flammability Rating:	UL® 94V-0
Working Temperature:	-40 to 130 °C

Table 1/2


Katalogové číslo	Article Number	Materiál	Busbars per Phase	Busbar Thickness	Width (W)	A
------------------	----------------	----------	-------------------	------------------	-----------	---

CBS-B2-5TN	551151	Aluminum, Glass Fibre Reinforced Polyamide	1 - 2	5 mm	338 - 390 mm	290 mm
CBS-B1-10TN	551181	Aluminum, Glass Fibre Reinforced Polyamide	1	10 mm	338 - 390 mm	290 mm

Table 2/2

Katalogové číslo	Article Number	B	C	D	X
CBS-B2-5TN	551151	65 mm	325 - 377 mm	65 mm	6.5 x 23 mm
CBS-B1-10TN	551181	60 mm	325 - 377 mm	65 mm	6.5 x 23 mm

DIAGRAMS



UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Naše portfolio silných značek:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE