

Disconnectable PEN System



CERTIFICATIONS



VLASTNOSTI

Dedicated product allowing separation from PEN to PE+N

Unique solution for TN-C/TN-S networks

Safe disconnectable system

Clear identification

Prevents measurement errors

Avoid reconnection errors

Screen stickers included in 12 languages

SPECIFIKACE

Complies With: IEC® 60439.1; IEC® 61439.1

Table 1/2


Katalogové číslo	Article Number	Max Current Rating, IEC	Thread Size (TS)	Busbar Width	Busbar Thickness	Hloubka (D)
PEN-D100	568805	250A	M8	20 mm	5 mm	68.2mm

Katalogové číslo	Article Number	Max Current Rating, IEC	Thread Size (TS)	Busbar Width	Busbar Thickness	Hloubka (D)
PEN-D75	568800	125A	M6	15 mm	5 mm	68.2mm
PEN-D300	568810	630A	M10	30 mm	10 mm	78.2mm

Table 2/2

Katalogové číslo	Article Number	Height (H)	Width (W)	A	B
PEN-D100	568805	170 mm	128 mm	100 mm	112.5 mm
PEN-D75	568800	120 mm	96 mm	100 mm	75 mm
PEN-D300	568810	170 mm	128 mm	100 mm	112.5 mm

DIAGRAMS



UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Naše portfolio silných značek:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE