

EB-130 Main Terminal Clamp



CERTIFICATIONS



VLASTNOSTI

For use with EB-130 or EB-2X130 Earthing and Neutral Busbars

Quick and easy installation

RoHS compliant

SPECIFIKACE

Materiál: Brass

Povrchová úprava: Nickel Plated



Table 1/2

Katalogové číslo	Article Number	Conductor Size, IEC	Hole Size (HS)	Hloubka (D)	Height (H)	Width (W)
EB130CON70	568677	6 - 70 mm ² Stranded	5.5 mm	8mm	8 mm	31 mm
EB130CON35	568676	6 - 35 mm ² Stranded	5.5 mm	8mm	8 mm	22 mm

Table 2/2

Katalogové číslo	Article Number	Torque (TQ)	Unit Weight
EB130CON70	568677	2 N·m	0.01 kg
EB130CON35	568676	2 N·m	0.01 kg

DIAGRAMS



UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Naše portfolio silných značek:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE