

EB-142/166 Earthing and Neutral Busbar



CERTIFICATIONS



VLASTNOSTI

Use to connect several earthing conductors

Chamfered holes allow for easy connections

Main terminal clamp available for thicker conductors

Nickel plating is corrosion resistant

Single or dual support brackets available for attaching busbar to DIN rail

Rigid bar

Cut to length as needed

Quick and easy installation

RoHS compliant

SPECIFIKACE


Materiál: Brass

Povrchová úprava: Nickel Plated

Katalogové číslo	EB166	EB142
------------------	-------	-------

Article Number	568667	568668
Number of Connections	166	142
Conductor Size, IEC	1.5 - 10 mm ² Stranded	1.5 - 16 mm ² Stranded
Max Current Rating	40A	63A
Cross Section	64mm ²	80mm ²
Hloubka (D)	8mm	8mm
Height (H)	8 mm	10 mm
Width (W)	1000 mm	1000 mm
Hole Size (HS)	4.5 mm	5.5 mm
Thread Size (TS)	M4	M5
A	6 mm	7 mm
Torque (TQ)	0.89 N·m	2 N·m
Unit Weight	0.47 kg	0.58 kg
Complies With	IEC® 60998-2-1	IEC® 60998-2-1

DIAGRAMS



UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Naše portfolio silných značek:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE