

EC16 Earthing/Grounding Connector



CERTIFICATIONS



VLASTNOSTI

Very compact clamp for connecting cable conductors to earthing busbar without drilling

Conductor is clamped with a pressure plate

Clamps can be mounted and slid into position on busbar prior to connecting conductors

Connections can be added after busbar has been mounted

Single screw locks clamp and makes connection

EAC compliant

RoHS compliant

SPECIFIKACE

Povrchová úprava: Electrogalvanized

Materiál: Ocel

Table 1/2


Katalogové číslo	Article Number	Conductor Size	Busbar Thickness	Busbar Width	Hloubka (D)	Width (W)
------------------	----------------	----------------	------------------	--------------	-------------	-----------

EC16-5	553480	2.5 mm ² Solid - 16 mm ² Stranded	5 mm	12 mm	15mm	14 mm
EC16-4	553460	2.5 mm ² Solid - 16 mm ² Stranded	4 mm	12 mm	15mm	15 mm

Table 2/2

Katalogové číslo	Article Number	A	Unit Weight
EC16-5	553480	21.85 mm	0.01 kg
EC16-4	553460	21.85 mm	0.01 kg

DIAGRAMS



UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Naše portfolio silných značek:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE