

FBS Flat Busbar Support



CERTIFICATIONS



VLASTNOSTI

Support for threaded busbars

Three phase with neutral circuit

Plastic positioning pin for bar location

Adjusts quickly to accommodate multiple busbar widths

Protection screen can be fixed using spacers

A ground can be mounted on either side

Halogen free

SPECIFIKACE

Table 1/4

Katalogové číslo	Article Number	Materiál	Povrchová úprava	Max Working Voltage, IEC (Ui)	Working Temperature	Typical Application Current Rating
FBS400A	551350	Ocel, Glass Fibre Reinforced Polyamide, Aluminum	Electrogalvaniz ed	1000, 1500	-40 to 130 °C	160 - 400 A

Table 2/4

Katalogové číslo	Article Number	Complies With	Flammability Rating	Busbar Width	Busbar Thickness	Height (H)
FBS400A	551350	IEC® 61439.1, IEC® 60695-2-11 (Glow Wire Test 960 °C)	UL® 94V-0	15 mm, 20 mm	5 mm	34 mm


Table 3/4

Katalogové číslo	Article Number	Width (W)	A	B	C	D
FBS400A	551350	465 mm	450 mm	300 mm	18 mm	26 mm

Table 4/4

Katalogové číslo	Article Number	E	X	Unit Weight
FBS400A	551350	50 mm	6 x 8 mm	0.3 kg

DIAGRAMS



UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Naše portfolio silných značek:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE