

FBSS Flat Busbar Support



CERTIFICATIONS



VLASTNOSTI

Supports busbars at an angle for easy connections

Includes mounting holes for direct fixing of protection screen

Adjustable arms for easy mounting

Three phase with neutral circuit

Halogen free

SPECIFIKACE

Table 1/3

Katalogové číslo	Article Number	Materiál	Max Working Voltage, IEC (Ui)	Working Temperature	Typical Application Current Rating	Flammability Rating
FBSS32X5	551190	Ocel, Glass Fibre Reinforced Polyamide, Aluminum	1000, 1500	-40 to 130 °C	400 A	UL® 94V-0

Table 2/3

Katalogové číslo	Article Number	Busbar Width	Busbar Thickness	Complies With	Height (H)	Width (W)
FBSS32X5	551190	32 mm	5 mm	IEC® 60695-2-11 (Glow Wire Test 960 °C)	47 mm	338 - 390 mm

Table 3/3

Katalogové číslo	Article Number	A	B	C	X	Unit Weight
FBSS32X5	551190	325 - 377 mm	290 mm	65 mm	6.5 x 23 mm	0.32 kg

DIAGRAMS



UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Naše portfolio silných značek:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE