


FGBS Fiberglass Braided Sleeve



CERTIFICATIONS



VLASTNOSTI

Fiberglass impregnated with high temperature silicone varnish

Resistant to high temperature

Thermal insulation and mechanical protection

Halogen free

SPECIFIKACE

Materiál: Fiberglass
Flammability Rating: UL® 1441 VW-1
Working Temperature: -70 to 300 °C

Table 1/1

Katalogové číslo	Article Number	Diameter	Barva	Length	Unit Weight
FGBS8	556210	8 mm	Black	100m	0.01 kg
FGBS4	556200	4 mm	Black	100m	0.01 kg

Katalogové číslo	Article Number	Diameter	Barva	Length	Unit Weight
FGBS12	556230	12 mm	Black	100m	0.02 kg
FGBS10	556220	10 mm	Black	100m	0.02 kg
FGBS15	556240	16 mm	Black	100m	0.03 kg
FGBS20	556250	20 mm	White	50m	0.04 kg

DALŠÍ PODROBNOSTI O PRODUKTU

Unit weight is per meter (3.28').

UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Naše portfolio silných značek:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE