

FS Spacer Clamp



CERTIFICATIONS



VLASTNOSTI

Provides support for nVent ERIFLEX Flexibar and insulated braided conductors without damaging the insulation

Ensures correct spacing for optimum cooling

Supports up to four conductors in parallel

Easy to install

Spacers are halogen free

RoHS compliant

SPECIFIKACE

Povrchová úprava: Electrogalvanized

Flammability Rating: UL® 94HB

Working Temperature: -40 to 130 °C

Table 1/2

Katalogové číslo	Article Number	Materiál	Conductor Width	Height (H)	Length (L)	Hole Size (HS)
FS40-63	553570	Ocel, Polyamide	40 - 63 mm	95 mm	166mm	8.5 mm

Katalogové číslo	Article Number	Materiál	Conductor Width	Height (H)	Length (L)	Hole Size (HS)
FS80-100	553580	Ocel, Polyamide	80 - 100 mm	140 mm	224mm	8.5 mm


Table 2/2

Katalogové číslo	Article Number	A	Unit Weight
FS40-63	553570	150 mm	0.1 kg
FS80-100	553580	200 mm	0.25 kg

DALŠÍ PODROBNOSTI O PRODUKTU

Recommended distance between supports is 400 mm (15 3/4").

DIAGRAMS



UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Naše portfolio silných značek:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE