

FS Spacer Clamp, Snap Close



CERTIFICATIONS



VLASTNOSTI

Provides support for nVent ERIFLEX Flexibar and insulated braided conductors without damaging the insulation

Ensures correct spacing for optimum cooling

Supports up to four conductors in parallel

Easy to install

Halogen free

RoHS compliant

SPECIFIKACE

Materiál:	Polyamide
Flammability Rating:	UL® 94HB
Working Temperature:	-40 to 130 °C

Table 1/1


Katalogové číslo	Article Number	Conductor Width	Height (H)	Length (L)	Hole Size (HS)	Unit Weight
FS24	553550	24 mm Max	67 mm	30mm	7 mm	0.01 kg

Katalogové číslo	Article Number	Conductor Width	Height (H)	Length (L)	Hole Size (HS)	Unit Weight
FS32	553560	32 mm Max	67 mm	38mm	7 mm	0.02 kg

DALŠÍ PODROBNOSTI O PRODUKTU

Recommended distance between supports is 400 mm (15 3/4").

DIAGRAMS



UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Naše portfolio silných značek:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE