


HCBC High Current Busbar Clamp



CERTIFICATIONS



VLASTNOSTI

Connects copper busbar to copper busbar, nVent ERIFLEX Flexibar or power shunt

Made with non-magnetic materials for high current connections between nVent ERIFLEX Flexibar and rigid busbars such as transformer terminals

Rigid design assures even contact pressure

Installs quickly and easily

Ideal for on site modifications

RoHS compliant

SPECIFIKACE

Clamping Capacity: 40mm

Materiál: Stainless Steel 304 (EN 1.4301)

Table 1/2

Katalogové číslo	Article Number	Conductor Width	Hloubka (D)	Height (H)	Width (W)	Thickness (T)
HCBC80	553100	80 mm	20mm	43 mm	140 mm	4 mm

Katalogové číslo	Article Number	Conductor Width	Hloubka (D)	Height (H)	Width (W)	Thickness (T)
HCBC120	553120	120 mm	20mm	43 mm	180 mm	4 mm
HCBC100	553110	100 mm	20mm	43 mm	160 mm	4 mm


Table 2/2

Katalogové číslo	Article Number	Torque (TQ)	Unit Weight
HCBC80	553100	100 N·m	0.84 kg
HCBC120	553120	100 N·m	1 kg
HCBC100	553110	100 N·m	0.92 kg

DALŠÍ PODROBNOSTI O PRODUKTU

Use two clamps for optimal contact pressure.

DIAGRAMS



UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Naše portfolio silných značek:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE