

Hydraulic Flexible/Non-Flexible Busbar Bender



CERTIFICATIONS



VLASTNOSTI

Works with copper or aluminium busbar and nVent ERIFLEX Flexibar

Multi-function tool creates "V" or "Z" bends and straightens busbar for corrections

Removable top plate allows for multiple bends on a busbar

Bottom plate is etched to indicate a 90° bend

Includes steel bar supports for bending busbar when tool is not fixed to the Hydraulic nVent ERIFLEX Flexibar and Busbar Work Center

RoHS compliant

SPECIFIKACE

Table 1/2

Katalogové číslo	Article Number	Busbar Width	Busbar Thickness	Bending Angle	Bending Radius	Hloubka (D)
HYDR-BB-BEN	545670	200 mm Max	12.7 mm Max	100 ° Max	12.5mm	500mm

Table 2/2

Katalogové číslo	Article Number	Height (H)	Width (W)	Unit Weight
------------------	----------------	------------	-----------	-------------

HYDR-BB-BEN	545670	261 mm	230 mm	51 kg
-------------	--------	--------	--------	-------

DIAGRAMS



UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Naše portfolio silných značek:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRachte