

MDRCPT-2 Manual Din Rail Cutting and Punching Tool



CERTIFICATIONS



VLASTNOSTI

Punches slots and cuts DIN rail without burrs or deformation

Punches horizontal and vertical slots

Works with five different types of DIN rail and M6 threaded rod

Includes ruler, guide and end stops

RoHS compliant

SPECIFIKACE

Table 1/2

Katalogové číslo	Article Number	Materiál	Slot Size	Hloubka	Height	Length
MDRCPT-2	559142	Aluminum, Ocel	6.5 x 9.5 mm	165mm	200 mm	100mm

Table 2/2

Katalogové číslo	Article Number	Unit Weight
------------------	----------------	-------------

MDRCPT-2	559142	13 kg
----------	--------	-------

DALŠÍ PODROBNOSTI O PRODUKTU

Horizontal slots must be punched a minimum of 8 mm (0.315") from the edge of the DIN rail. Vertical slots must be punched a minimum of 12 mm (0.472") from the edge of the DIN rail.

UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Naše portfolio silných značek:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE