

# MFBT-2 nVent ERIFLEX Flexibar Manual Bending Tool



## CERTIFICATIONS



## VLASTNOSTI

Allows the user to bend nVent ERIFLEX Flexibar into custom shapes for an efficient installation

Easy-to-use tool bends all sizes of nVent ERIFLEX Flexibar quickly without damage to the insulation

Long handle to apply force during nVent ERIFLEX Flexibar bending up to 10x120x1/12x100x1

Bending radius: 5 mm (0.20")

Allows for adjustment of the bending angle for repetitive bending

Robust blue aluminum base with three fixing points

Adjustable length setting for nVent ERIFLEX Flexibar

Quick nVent ERIFLEX Flexibar locking system with no tools required

RoHS compliant

## SPECIFIKACE

Table 1/2

| Katalogové číslo | Article Number | Materiál | Conductor Width | Bending Radius | Bending Angle | Hloubka |
|------------------|----------------|----------|-----------------|----------------|---------------|---------|
|------------------|----------------|----------|-----------------|----------------|---------------|---------|

|        |        |                |        |     |           |       |
|--------|--------|----------------|--------|-----|-----------|-------|
| MFBT-2 | 559145 | Ocel, Aluminum | 120 mm | 5mm | 120 ° Max | 414mm |
|--------|--------|----------------|--------|-----|-----------|-------|

Table 2/2

| Katalogové číslo | Article Number | Height | Width  | Unit Weight |
|------------------|----------------|--------|--------|-------------|
| MFBT-2           | 559145         | 242 mm | 319 mm | 7 kg        |

## UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na [www.nvent.com](http://www.nvent.com) a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.

### North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

### Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

### Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Naše portfolio silných značek:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE