

MFWC Manual nVent ERIFLEX Flexibar Work Center



CERTIFICATIONS



VLASTNOSTI

Modular table with large work surface and storage for manual nVent ERIFLEX Flexibar tools

Tools can be fixed directly to interchangeable tiles allowing tools to be quickly moved from one level to another

Non-slip bakelite coated plywood tiles fix into place with included wing knobs

Includes nVent ERIFLEX Flexibar Small Bending and Folding Tool

Forklift rail, locking directional wheels and built-in handles provide easy mobility

Built-in handle is extendable to accommodate long pieces of nVent ERIFLEX Flexibar

SPECIFIKACE




Table 1/2

Katalogové číslo	Article Number	Materiál	Height (H)	Length	Width (W)	A
MFWC	558940	Ocel, Plywood	928 mm	1200 - 1913 mm	700 mm	348 mm

Table 2/2

Katalogové číslo	Article Number	Static Load	Unit Weight
MFWC	558940	400N	95 kg

DIAGRAMS



UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Naše portfolio silných značek:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE