

MHYFSHT Manual Hydraulic nVent ERIFLEX Flexibar Shearing Tool



CERTIFICATIONS



VLASTNOSTI

Cuts nVent ERIFLEX Flexibar quickly and accurately without burrs or deformation

Cuts through the insulation without damaging it

Works with all sizes of nVent ERIFLEX Flexibar

Integrated handles allow for easy portability

Works without electrical or hydraulic power

Includes two brackets for mounting to workbench

Strong mechanical assembly

Replacement blade available

RoHS compliant

SPECIFIKACE

Table 1/1

Katalogové číslo	Article Number	Materiál	Hloubka	Height	Width	Unit Weight
------------------	----------------	----------	---------	--------	-------	-------------

MHYFSHT	559151	Ocel	240mm	480 mm	664 mm	29 kg
---------	--------	------	-------	--------	--------	-------

DALŠÍ PODROBNOSTI O PRODUKTU

Tool must be installed on a table.

Do not use to cut solid busbar.

UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Naše portfolio silných značek:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRachte