

nVent ERIFLEX Flexbus HCBC Plate



CERTIFICATIONS



VLASTNOSTI

Rigid tinned copper part provides strong electrical contact to maintain braid expansion during compression

HCBC Plate allows Flexbus Conductor insulation to overlap the connection palm

Tinned copper allows for copper or aluminum conductor connections

Installs quickly and easily

RoHS compliant

SPECIFIKACE

Materiál: Copper

Povrchová úprava: Tinned

Table 1/2

Katalogové číslo	Article Number	A	B	C	D	Thickness (T)
FLEXPLATE50	508180	65 mm	63 mm	45 mm	41 mm	5 mm
FLEXPLATE100	508181	115 mm	63 mm	45 mm	51 mm	5 mm


Table 2/2

Katalogové číslo	Article Number	Conductor Size	Unit Weight
FLEXPLATE50	508180	220 mm ² , 360 mm ² , 545 mm ² , 640 mm ²	0.16 kg
FLEXPLATE100	508181	960 mm ² , 1280 mm ² , 1810 mm ²	0.32 kg

DALŠÍ PODROBNOSTI O PRODUKTU

It is mandatory to use the HCBC Clamp associated with the HCBC Plate for proper Flexbus Conductor connection.

DIAGRAMS



UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Naše portfolio silných značek:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE