

nVent ERIFLEX Flexbus Support Kit Flat 3 Poles, Neutral



CERTIFICATIONS



VLASTNOSTI

Adjustable clip adapts to support different conductor thicknesses

Strong, mechanical resistance and short-circuit tested as per IEC 61914 up to 67kA rms – 147kA Peak

Adjustable distance between each conductor (12,5 mm pitch)

Installation side-by-side or on top

For use with 3P configuration

Mounting options for ceiling or wall

Mounting options for different cable trays types

Mounting options for horizontal or vertical orientations

SPECIFIKACE

Insulation Voltage:	1000;1500
Dielectric Strength, UL:	1500;1500
Dielectric Strength, IEC 61439.1:	3500 VAC @ 1 min
Povrchová úprava:	Electrogalvanized
Complies With:	IEC® 60695-2-11 (Glow Wire Test 960 °C);IEC® 61439.1;IEC® 61914

Halogen Free Rating:	IEC® 60754-1
Low Smoke Rating:	ISO 5659-2
Flammability Rating:	UL® 94V-0
Working Temperature:	-40 to 130 °C

Table 1/2

Katalogové číslo	Article Number	Materiál	A	Hloubka (D)	Height (H)	Conductor Size
FLEXSUPFLA50TN	508106	Glass Fibre Reinforced Polyamide, Ocel	87.5 mm	78.5mm	119.5 mm	220 mm², 360 mm², 545 mm², 640 mm²
FLEXSUPFLA100TN	508108	Glass Fibre Reinforced Polyamide, Ocel	138 mm	78.5mm	125.5 mm	960 mm², 1280 mm², 1810 mm²

Table 2/2

Katalogové číslo	Article Number	Unit Weight
FLEXSUPFLA50TN	508106	1.65 kg
FLEXSUPFLA100TN	508108	2.31 kg

Installation Standard: AS 3008;BS 7671;CEI 64-8;CSN;DIN VDE 0100;HD 384;IEC® 60364


DALŠÍ PODROBNOSTI O PRODUKTU

Support kit and aluminum profile are sold separately.

When cable tray is used, we recommend installing a Flexbus Support at each extremity, in order to protect the Flexbus Conductor against potential sharp edges of the cable tray.

For ease of installation of the Flexbus Conductors on cable trays, we recommend using cantilever systems in order to have easy and direct access during installation phases.

DIAGRAMS



UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Naše portfolio silných značek:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRachte