

nVent ERIFLEX Flexbus Transformer Cover IP2X for 1 Conductor per Phase



CERTIFICATIONS



VLASTNOSTI

Input/output for neutral/ground conductor

Resistance to solvent and hydrocarbon splashes

Installs quickly and easily

UV resistance

SPECIFIKACE

Table 1/2


Katalogové číslo	Article Number	Materiál	Working Temperature	Length (L)	Width (W)	Hloubka (D)
FLEXCOVIP2XONE	508160	Polyvinylchloride	-40 to 140 °C	465mm	182 mm	126mm

Table 2/2

Katalogové číslo	Article Number	Unit Weight
------------------	----------------	-------------

FLEXCOVIP2XONE	508160	0.53 kg
----------------	--------	---------

DIAGRAMS



UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Naše portfolio silných značek:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE