

nVent ERIFLEX Spirflex Spiral Sleeve



CERTIFICATIONS



VLASTNOSTI

Expandable cabling sleeves for many applications

Spiral structure allow cables to branch out at any point

Flexible bundling and mechanical protection of electrical cables and wires

Packed in easy dispense boxes

Halogen free

SPECIFIKACE

Materiál: Polyetylen
Flammability Rating: UL® 94HB
Working Temperature: -50 to 85 °C

Table 1/1

Katalogové číslo	Article Number	Barva	Diameter	Length	Unit Weight
SPIRFLEX-X6	556100	White	6 mm	50m	0.01 kg

Katalogové číslo	Article Number	Barva	Diameter	Length	Unit Weight
SPIRFLEX-I6	556000	Black	6 mm	50m	0.01 kg
SPIRFLEX-I12	556010	Black	12 mm	25m	0.03 kg
SPIRFLEX-X12	556110	White	12 mm	25m	0.03 kg
SPIRFLEX-I16	556020	Black	16 mm	25m	0.05 kg
SPIRFLEX-I22	556030	Black	22 mm	25m	0.06 kg

DALŠÍ PODROBNOSTI O PRODUKTU

Unit weight is per meter (3.28').

UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Naše portfolio silných značek:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE