

nVent ERIFLEX Zipflex Sleeve



CERTIFICATIONS



VLASTNOSTI

Quick and easy screening

Installation tool included

Halogen free

SPECIFIKACE

Barva:	Black
Materiál:	Polypropylene
Flammability Rating:	UL® 94HB
Working Temperature:	-30 to 140 °C

Table 1/1

Katalogové číslo	Article Number	Diameter	Length	Unit Weight
ZFX100M8MMBK	554880	8 mm	100m	0.01 kg
ZFX50M15MMBK	554890	15 mm	50m	0.04 kg

Katalogové číslo	Article Number	Diameter	Length	Unit Weight
ZFX30M20MMBK	554900	20 mm	30m	0.07 kg
ZFX20M25MMBK	554910	25 mm	20m	0.1 kg

DALŠÍ PODROBNOSTI O PRODUKTU

Unit weight is per meter (3.28').

UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Naše portfolio silných značek:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE